

Garant
Portalama con gambo amovibile, Altezza codolo h: 25mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273990 25 |
| GTIN | 4062406112912 |
| Classe articolo | 21W |

Descrizione
Esecuzione:

Esecuzione lunga per garantire una maggiore stabilità.

Uso:

Per l'impiego di lame di troncatura di diversi produttori.

Anche per portautensili con elementi di serraggio nascosti.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Lunghezza gradino b | 25 mm |
| h_4 | 25 mm |
| Larghezza codolo b_3 | 48 mm |
| h_3 | 54,5 mm |
| h_2 | 9,1 mm |
| Lunghezza complessiva $L_{compl.}$ | 110 mm |
| Per altezza tagliente h_5 | 32 mm |
| Staffa di fissaggio | 279840 2 |
| Vite di bloccaggio | 279815 14 |

Tipo di prodotto

Portalama