


Garant**Pannello forato monofacciale, Per modello: 2000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928070 2000
GTIN	4062406112684
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

In lamiera di acciaio robusta e profilata per l'aggancio e la custodia degli utensili.
Pannelli forati in lamiera di acciaio profilata, □ di 9×9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento dei relativi accessori.

Per:

Da avvitare tra le piantane di supporto n. art. 928010, in carrelli portamateriali n. art. 918590 e per separatori lisci n. art. 955430 e 955431.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accessori per pannelli forati: vedi Gruppo 95.

Descrizione tecnica

Esecuzione pannello forato	monofronte
Profondità	25 mm
Portata	100 kg
Altezza	481 mm
Larghezza	1920 mm
Peso	12 kg
Per modello	2000 mm

Spessore del materiale	1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Pannello forato

Accessori

Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor Numero di snodi 2	928270 2
Colonnina portante Altezza 481 mm	928060 481
Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor Numero di snodi 1	928270 1
Multifix Per modello 500	928201 500
Braccio orientabile multimediale con supporto per notebook Numero di snodi 2	928275 2
Multifix Per modello 300	928201 300
Multifix Per modello 1500	928201 1500