


Garant**Pannello forato monofacciale, Per modello: 500****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928070 500
GTIN	4062406112653
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

In lamiera di acciaio robusta e profilata per l'aggancio e la custodia degli utensili.
Pannelli forati in lamiera di acciaio profilata, □ di 9×9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento dei relativi accessori.

Per:

Da avvitare tra le piantane di supporto n. art. 928010, in carrelli portamateriali n. art. 918590 e per separatori lisci n. art. 955430 e 955431.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accessori per pannelli forati: vedi Gruppo 95.

Descrizione tecnica

Portata	100 kg
Profondità	25 mm
Per modello	500 mm

Larghezza	420 mm
Altezza	481 mm
Peso	3 kg
Esecuzione pannello forato	monofronte
Spessore del materiale	1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Pannello forato

Accessori

Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor Numero di snodi 1	928270 1
Braccio orientabile multimediale con supporto per notebook Numero di snodi 2	928275 2
Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor Numero di snodi 2	928270 2
Colonnina portante Altezza 481 mm	928060 481
Multifix Per modello 300	928201 300