


Garant**Pannello forato bifacciale, Per modello: 1000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928071 1000
GTIN	4062406112691
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

In lamiera di acciaio robusta e profilata per l'aggancio e la custodia degli utensili.

Il pannello forato in **esecuzione bifacciale** può essere attrezzato su entrambi i lati **senza alcuna restrizione**.

Pannelli forati in lamiera di acciaio profilata, □ di 9×9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento dei relativi accessori.

Per:

Da avvitare tra le piantane di supporto n. art. 928010, in carrelli portamateriali n. art. 918590 e per separatori lisci n. art. 955430 e 955431.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accessori per pannelli forati: vedi Gruppo 95.

Descrizione tecnica

Larghezza	920 mm
Peso	12 kg
Esecuzione pannello forato	bifronte
Portata	100 kg
Altezza	481 mm
Profondità	25 mm

Per modello	1000 mm
Spessore del materiale	1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Pannello forato

Accessori

Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor Numero di snodi 1	928270 1
Colonnina portante Altezza 481 mm	928060 481
Multifix Per modello 500	928201 500
Braccio orientabile multimediale con supporto per notebook Numero di snodi 2	928275 2
Multifix Per modello 300	928201 300
Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor Numero di snodi 2	928270 2