


Garant**Pannello forato bifacciale, Per modello: 2000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928071 2000
GTIN	4062406113018
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

In lamiera di acciaio robusta e profilata per l'aggancio e la custodia degli utensili.

Il pannello forato in **esecuzione bifacciale** può essere attrezzato su entrambi i lati **senza alcuna restrizione**.

Pannelli forati in lamiera di acciaio profilata, □ di 9×9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento dei relativi accessori.

Per:

Da avvitare tra le piantane di supporto n. art. 928010, in carrelli portamateriali n. art. 918590 e per separatori lisci n. art. 955430 e 955431.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accessori per pannelli forati: vedi Gruppo 95.

Descrizione tecnica

Esecuzione pannello forato	bifronte
Profondità	25 mm
Larghezza	1920 mm
Portata	100 kg
Per modello	2000 mm
Peso	24 kg

Altezza	481 mm
Spessore del materiale	1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Pannello forato

Accessori

Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor Numero di snodi 1	928270 1
Multifix Per modello 1000	928201 1000
Multifix Per modello 1500	928201 1500
Colonnina portante Altezza 481 mm	928060 481
Braccio orientabile multimediale con supporto per notebook Numero di snodi 2	928275 2
Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor Numero di snodi 2	928270 2
Multifix Per modello 500	928201 500
Multifix Per modello 300	928201 300