


Garant**Pannello forato bifacciale, Per modello: 1500****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928071 1500
GTIN	4062406112707
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

In lamiera di acciaio robusta e profilata per l'aggancio e la custodia degli utensili.

Il pannello forato in **esecuzione bifacciale** può essere attrezzato su entrambi i lati **senza alcuna restrizione**.

Pannelli forati in lamiera di acciaio profilata, □ di 9×9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento dei relativi accessori.

Per:

Da avvitare tra le piantane di supporto n. art. 928010, in carrelli portamateriali n. art. 918590 e per separatori lisci n. art. 955430 e 955431.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accessori per pannelli forati: vedi Gruppo 95.

Descrizione tecnica

Peso	18 kg
Per modello	1500 mm
Portata	100 kg
Esecuzione pannello forato	bifronte
Altezza	481 mm
Profondità	25 mm

Larghezza	1420 mm
Spessore del materiale	1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9x9 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Pannello forato

Accessori

Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor Numero di snodi 1	928270 1
Multifix Per modello 300	928201 300
Colonnina portante Altezza 481 mm	928060 481
Multifix Per modello 1000	928201 1000
Multifix Per modello 500	928201 500
Braccio orientabile multimediale con supporto per notebook Numero di snodi 2	928275 2
Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor Numero di snodi 2	928270 2