

Garant

Parete dorsale in lamiera forata (coppia piantane di supporto + 2 pannelli forati su un lato), Altezza 962 mm, Per modello: 2000

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928076 2000
GTIN	4062406113070
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Coppia di piantane di supporto in tubo di acciaio 100×40×2 mm. **Fessure** con passo da 50 mm sul lato anteriore, nonché **boccole filettate** sul lato anteriore per l'attacco di altri moduli / componenti. Pannello forato intermedio in lamiera di acciaio.

Uso:

Da applicare sui piani di lavoro con lunghezza 1000, 1500 e 2000 mm.

Fornitura:

Composto da **1**× coppia di piantane di supporto + **2**× pannelli forati su un lato. Adatto al montaggio di mensole per braccio di supporto.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Descrizione tecnica

Portata	200 kg
Esecuzione pannello forato	monofronte

Altezza	962 mm
Per modello	2000 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Altezza 962 mm
Tipo di prodotto	Pannello forato

Accessori

Giunti per piantana di supporto Modello 1	938027 1
Giunti per piantana di supporto Modello 2	938027 2
Piantane di supporto Altezza 962 mm	928010 962
Pannello foratomonofacciale Per modello 2000	928070 2000