


Garant

Parete dorsale in lamiera forata (coppia piantane di supporto + 1 pannello forato su un lato), Altezza 481 mm, Per modello: 2000

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928075 2000
GTIN	4062406113049
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Coppia di piantane di supporto in tubo di acciaio 100×40×2 mm. **Fessure** con passo da 50 mm sul lato anteriore, nonché **boccole filettate** sul lato anteriore per l'attacco di altri moduli / componenti. Pannello forato intermedio in lamiera di acciaio.

Uso:

Da applicare sui piani di lavoro con lunghezza 1000, 1500 e 2000 mm.

Fornitura:

Composto da **1**×coppia di piantane di supporto + **1**×pannello forato su un lato. Non è possibile montare mensole per braccio di supporto né traverse.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Descrizione tecnica

Portata	100 kg
Altezza	481 mm
Per modello	2000 mm
Esecuzione pannello forato	monofronte
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio

Spessore del materiale	1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Altezza 481 mm
Tipo di prodotto	Pannello forato

Accessori

Giunti per piantana di supporto Modello 2	938027 2
Giunti per piantana di supporto Modello 1	938027 1
Pannello foratomonofacciale Per modello 2000	928070 2000
Piantane di supporto Altezza 481 mm	928010 481