


**Garant****Pannello forato orientabile laterale, Altezza: 962mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928101 962
GTIN	4062406113155
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

Da avvitare alle piantane di supporto, orientabile, fissabile mediante cerniere in ghisa. Per appendere in maniera ergonomica e facilmente individuabile gli utensili.

**Per:**

Piantane di supporto n. art. 928010 Dim. 962, n. art. 928076.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

**Descrizione tecnica**

Esecuzione pannello forato	monofronte
Profondità	25 mm
Peso	6 kg
Larghezza	420 mm
Altezza	962 mm
Portata	20 kg

Spessore del materiale	1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Pannello forato