

Garant**Pannello forato con gruppo spazzole, Per modello: 1000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928111 1000
GTIN	4062406113162
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Pannello forato come descritto al n. art. 928070, incluso gruppo spazzole per il passaggio dei cavi sul retro. Da avvitare tra le piantane di supporto n. art. 928010, in carrelli portamateriali n. art. 918590 e per separatori lisci n. art. 955430 e 955431.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Descrizione tecnica

Profondità	25 mm
Portata	100 kg
Per modello	1000 mm
Esecuzione pannello forato	monofronte
Esecuzione pannello forato	con gruppo spazzole
Larghezza	920 mm
Peso	6 kg
Altezza	481 mm
Spessore del materiale	1,2 mm

Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Pannello forato

Accessori

Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor Numero di snodi 2	928270 2
Multifix Per modello 500	928201 500
Multifix Per modello 300	928201 300
Colonnina portante Altezza 481 mm	928060 481
Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor Numero di snodi 1	928270 1
Braccio orientabile multimediale con supporto per notebook Numero di snodi 2	928275 2