

Garant**Pannello forato con gruppo spazzole, Per modello: 1500****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928111 1500
GTIN	4062406113179
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Pannello forato come descritto al n. art. 928070, incluso gruppo spazzole per il passaggio dei cavi sul retro. Da avvitare tra le piantane di supporto n. art. 928010, in carrelli portamateriali n. art. 918590 e per separatori lisci n. art. 955430 e 955431. 1 divisore centrale

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Descrizione tecnica

Larghezza	1420 mm
Altezza	481 mm
Per modello	1500 mm
Profondità	25 mm
Portata	100 kg
Peso	9 kg
Esecuzione pannello forato	monofronte
Esecuzione pannello forato	con gruppo spazzole
Spessore del materiale	1,2 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Pannello forato

Accessori

Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor Numero di snodi 2	928270 2
Multifix Per modello 300	928201 300
Multifix Per modello 500	928201 500
Braccio orientabile multimediale con supporto per notebook Numero di snodi 2	928275 2
Colonnina portante Altezza 481 mm	928060 481
Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor Numero di snodi 1	928270 1
Multifix Per modello 1000	928201 1000