

Garant**Mensola in lamiera di acciaio Profondità 300 mm, Per modello: 1000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928131 1000
GTIN	4062406113223
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

In lamiera di acciaio, con sponda di contenimento su 3 lati. Lato anteriore piegato. Montaggio con smussatura in basso o in alto. **Campo di regolazione con profondità 110 mm.** Possibilità di arresto **orizzontale a 90°** e **obliquo a 110°**.

Per:

Montaggio per **inserimento** in piantane di supporto n. art. 928010, carrelli portamateriali n. art. 918590 (Dim. 1000) e separatori lisci n. art. 955430 e 955431.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Le mensole possono essere dotate di vaschette a bocca di lupo (vedi Parte 96).

Descrizione tecnica

Larghezza utile	880 mm
Intervallo di regolazione profondità	110 mm
Per modello	1000
Profondità utile	300 mm
Altezza montato	80 mm
Larghezza	920 mm
Angolo di inclinazione	90 grado
Angolo di inclinazione	110 grado
Esecuzione ripiano	Standard

Spessore del materiale	1,5 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	25 kg
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Mensola