

**Garant****Mensola in lamiera di acciaio Profondità 200 mm, Per modello: 1000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928130 1000
GTIN	4062406113193
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

In lamiera di acciaio, con sponda di contenimento su 3 lati. Lato anteriore piegato. Montaggio con smussatura in basso o in alto. **Campo di regolazione con profondità 110 mm.** Possibilità di arresto **orizzontale a 90°** e **obliquo a 110°**.

**Per:**

Montaggio per **inserimento** in piantane di supporto n. art. 928010, carrelli portamateriali n. art. 918590 (Dim. 1000) e separatori lisci n. art. 955430 e 955431.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Se viene applicata 1 mensola sul lato anteriore e una su quello posteriore delle piantane, la superficie di appoggio raddoppia. Le mensole possono essere dotate di vaschette a bocca di lupo (vedi Parte 96).

**Descrizione tecnica**

Per modello	1000
Profondità utile	200 mm
Larghezza utile	880 mm
Altezza montato	80 mm
Intervallo di regolazione profondità	40 mm
Larghezza	920 mm
Angolo di inclinazione	90 grado
Angolo di inclinazione	110 grado

Esecuzione ripiano	Standard
Spessore del materiale	1,5 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	25 kg
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Mensola