

Garant**Ripiano con illuminazione, Per modello: 1000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928140 1000
GTIN	4062406113322
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Mensola come descritto al n. art. 928131. Con illuminazione a LED orientabile integrata (versione come al n. art. 928600 con interruttore On/Off) sotto la mensola.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035, corpo luci argento.

Nota:

La luce sotto le mensole ha delle lampadine LED integrate. La fonte di luce (lampadine LED) può essere sostituita dal produttore. Il dispositivo di funzionamento (alimentatore e cavo) può essere sostituito dal produttore.

Descrizione tecnica

Altezza montato	80 mm
Tecnologia a LED	sì
Potenza assorbita	18 W
Profondità utile	300 mm
Larghezza	920 mm
Temperatura cromatica	4000 K
Per modello	1000
Larghezza utile	880 mm
Corrente di illuminazione	1890 lm
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST

Tensione nominale	250 V
Interruttore On/Off	sì
Esecuzione ripiano	con illuminazione
Spessore del materiale	1,5 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	25 kg
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Mensola