

**Garant****Braccio orientabile in tubo d'acciaio, Numero di snodi: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928170 1
GTIN	4062406113384
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

Braccio orientabile in acciaio tubolare con **1** o **2 snodi**, per il fissaggio (a vite) alle **piantane di supporto n. art. 928010**. Per l'alloggiamento di portamonitor LCD/tastiera n. art. 928172 Dim. 1, pannello forato n. art. 928175 Dim. 1 e portamonitor LCD n. art. 928178 Dim. 1.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza braccio orientabile	310 mm
Numero di snodi	1
Portata	25 kg
Serie	Workstation
Peso	2,5 kg
Altezza montato	120 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	25 kg
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tipo di prodotto

Braccio orientabile

---

**Accessori**

Portamonitor LCD/tastiera Modello 1

928172 1

Pannello forato per braccio orientabile Modello 1

928175 1

Portamonitor LCD Modello 1

928178 1