

Garant**Braccio orientabile in tubo d'acciaio, Numero di snodi: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928170 2
GTIN	4062406113391
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Braccio orientabile in acciaio tubolare con **1 o 2 snodi**, per il fissaggio (a vite) alle **piantane di supporto n. art. 928010**. Per l'alloggiamento di portamonitor LCD/tastiera n. art. 928172 Dim. 1, pannello forato n. art. 928175 Dim. 1 e portamonitor LCD n. art. 928178 Dim. 1.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Descrizione tecnica

Numero di snodi	2
Sporgenza braccio orientabile	560 mm
Peso	3,5 kg
Portata	25 kg
Serie	Workstation
Altezza montato	120 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	25 kg
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Braccio orientabile

Accessori

Portamonitor LCD Modello 1	928178 1
Pannello forato per braccio orientabile Modello 1	928175 1
Portamonitor LCD/tastiera Modello 1	928172 1