

Garant

Raccordo angolare con 1 montante angolare, Profondità 400 mm, Altezza: 800mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	990241 800
GTIN	4062406113995
Classe articolo	911

Descrizione**Esecuzione:**

Robusti montanti angolari composti da montanti quadrati (50×25×1,25 mm), fessurazione con passo da 40 mm per l'alloggiamento di traverse e ripiani. Spalle con estremità in plastica. Il montaggio avviene ad incastro senza utensili. Grazie all'elevata stabilità dei fianchi, non sono necessarie diagonali di tenuta. Ripiani in lamiera zincata.

Fornitura:

Montante angolare, ripiani angolari (per il numero vedi la rispettiva dimensione). 1 montante angolare, 2 ripiani angolari.

Verniciatura:

Spalle antracite RAL 7016 **termoverniciate**. Coppia di traverse **sempre** grigio antracite RAL 7016.

Nota:

Il raccordo angolare può essere montato solo in combinazione con 2 elementi base n. art. 990201 o n. art. 990211.

Descrizione tecnica

Per il montaggio dello scaffale è necessario uno scaffale componibile

sì

Profondità ripiano (dimensione B)	900 mm
Montaggio a cura del cliente	sì
Laghezza ripiano	975 mm
Per profondità raccordo scaffale	400 mm
Altezza scaffale	800 mm
Numero ripiani	2
Profondità ripiano	975 mm
Carico massimo campo	900 kg
Ripiano lato frontale (dimensione A)	777 mm
Soluzione angolare esclusiva	no
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	120 kg
Spessore ripiano	38 mm
Regolazione dell'altezza con passo	40 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Profondità 400 mm
Tipo di prodotto	Raccordi angolari

Accessori

Ripiano angolare, zincato con set di traverse Per profondità raccordo scaffale 400 mm	990370 400
---	------------