


Garant**Piastre base ZeroClamp, Modello: 21782****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360012 21782
GTIN	4045197722492
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Piastra predisposta con fori per distanze cave a T di **63, 100, 125 mm**.

Foro di centraggio di $\varnothing 25$ H7 per l'attacco di un set per centraggio. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Uso:

Per macchine verticali/orizzontali.

Materiale:

Piastra base in alluminio ad alta resistenza, con trattamento superficiale.

Tutti i componenti della piastra di serraggio sono in acciaio inox o protetti da corrosione.

Accessori speciali:

Codolo di serraggio n. art. 360025,

blocchi di raccordo n. art. 360017 Dim. 12808 / 12805.

Nota:

Piastre base con Ø unità di serraggio di 138 mm, disponibili anche con unità di serraggio autobloccante su richiesta.

Descrizione tecnica

Modello	21782
Ø Unità di serraggio	138 mm
Altezza H	54 mm
Larghezza B	196 mm
Numero unità di serraggio	2
Interasse S	200 mm
Lunghezza A	446 mm
Serie	ZeroClamp
Tipo di prodotto	Piastra base

Accessori

ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M16	360025 18M16
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 12M10	360025 12M10
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 16M10	360025 16M10
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp, lamiera di copertura per piastra base Modello 21872	360013 21872
ZeroClamp, blocco di raccordo Modello 12805	360017 12805
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M12	360025 18M12

ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 16M8	360025 16M8
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 25M10	360025 25M10
ZeroClamp, blocco di raccordo Modello 12808	360017 12808
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 12M10/138	360025 12M10/138