

**Garant**

**Scaffale ad innesto, elemento aggiuntivo, Profondità 500 mm, Altezza: 800mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	990216 800
GTIN	4062406114268
Classe articolo	911

**Descrizione****Esecuzione:**

Spalle robuste composte da montanti rettangolari (50×25×1,25 mm), fessurazione con passo da 40 mm per l'alloggiamento di traverse e ripiani. Spalle con estremità in plastica. Il montaggio avviene a incastro senza utensili. Grazie all'elevata stabilità dei fianchi, non sono necessarie diagonali di tenuta. Ripiani in lamiera zincata.

**Verniciatura:**

Spalle antracite RAL 7016 **termoverniciate**. Coppia di traverse **sempre** grigio antracite RAL 7016.

**Nota:**

- **Gli scaffali profondi 500 mm sono compatibili con le misure degli armadi GridLine e possono essere combinati tra loro.**
- **Per componenti singoli e accessori per scaffalature a innesto con ripiani vedi anche nel nostro eShop al n. art. 990271 – 990370.**
- **Per garantire la stabilità degli scaffali con un rapporto altezza-profondità superiore a 5:1 è necessario adottare misure contro il ribaltamento.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

**Descrizione tecnica**

Larghezza ripiano	946 mm
Ripiano larghezza dimensione libera	900 mm
Carico massimo campo	900 kg
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza	975 mm
Numero di telai profilati	1
Numero ripiani	2
Profondità degli scaffali	500 mm
Scaffalatura	Elemento aggiuntivo
Altezza scaffale	800 mm
Profondità ripiano	500 mm
Tipo di fissaggio ripiano	Traversa
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	120 kg
Spessore ripiano	38 mm
Regolazione dell'altezza con passo	40 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Profondità 500 mm
Tipo di prodotto	Scaffale con ripiani

## Accessori

Ripiano zincato con coppia di traverse Per profondità scaffale 500 mm

990320 500