

Garant

Scaffale ad innesto, elemento aggiuntivo, Profondità 500 mm, Altezza: 1200mm

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 990216 1200 |
| GTIN | 4062406114282 |
| Classe articolo | 911 |

Descrizione**Esecuzione:**

Spalle robuste composte da montanti rettangolari (50×25×1,25 mm), fessurazione con passo da 40 mm per l'alloggiamento di traverse e ripiani. Spalle con estremità in plastica. Il montaggio avviene a incastro senza utensili. Grazie all'elevata stabilità dei fianchi, non sono necessarie diagonali di tenuta. Ripiani in lamiera zincata.

Verniciatura:

Spalle antracite RAL 7016 **termoverniciate**. Coppia di traverse **sempre** grigio antracite RAL 7016.

Nota:

- **Gli scaffali profondi 500 mm sono compatibili con le misure degli armadi GridLine e possono essere combinati tra loro.**
- **Per componenti singoli e accessori per scaffalature a innesto con ripiani vedi anche nel nostro eShop al n. art. 990271 – 990370.**
- **Per garantire la stabilità degli scaffali con un rapporto altezza-profondità superiore a 5:1 è necessario adottare misure contro il ribaltamento.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

Descrizione tecnica

| | |
|--|--|
| Profondità degli scaffali | 500 mm |
| Larghezza ripiano | 946 mm |
| Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza | 975 mm |
| Scaffalatura | Elemento aggiuntivo |
| Numero di telai profilati | 1 |
| Tipo di fissaggio ripiano | Traversa |
| Altezza scaffale | 1200 mm |
| Carico massimo campo | 900 kg |
| Ripiano larghezza dimensione libera | 900 mm |
| Profondità ripiano | 500 mm |
| Numero ripiani | 3 |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 120 kg |
| Spessore ripiano | 38 mm |
| Regolazione dell'altezza con passo | 40 mm |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto | Profondità 500 mm |
| Tipo di prodotto | Scaffale con ripiani |

Accessori

Ripiano zincato con coppia di traverse Per profondità scaffale 500 mm

990320 500