

Garant**Testine e bareni di precisione Ø 9,75-101,1 mm, Attacco: HW63****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237515 HW63
GTIN	4062406114541
Classe articolo	29W

Descrizione**Esecuzione:**

Con **testina** n. art. 237516, **unità di visualizzazione digitale** n. art. 237601, barre alesatrici e accessori in valigetta.

Per barenatura con Ø codolo 16 mm e portainseriti. Ampliabile con adattatore e portainseriti fino a Ø 152,1 mm. **Precisione di regolazione 0,01 mm / tramite nonio 0,002 mm sul Ø.**

Tramite unità di visualizzazione digitale 0,001 mm sul Ø.

Barre alesatrici con inserto ISO adatto modello **CC..0602**.

Portainseriti con inserto ISO adatto modello **CC..09T2**.

Fornitura:

1 testina: 237516 HW63

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): barra alesatrice n. art. 237630 Ø 9,75 - 20,1 mm (30 mm);

barra alesatrice n. art. 237634 Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

barra alesatrice n. art. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

barra alesatrice n. art. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm)

1 Portainseriti: n. art. 237645 per Ø 87,75 – 101,1 mm

(con adattatore n. art. 237534 fino a Ø 114,1 mm)

cad. 1 inserto: 260052 CU7010 (oppure usare CC..0602);

260058 CU7010 (oppure usare CC..09T3)

1 unità di visualizzazione digitale: n. art. 237601

Ricambi:

Per n. art. 237630 – 237642: vite per inserti n. art. 219830.

Per n. art. 237645; 237531; 237532: Vite per inserti n. art. 219805.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 - 237698.

Nota:

Portainseriti con adattatore (n. art. 237531; 237532; 237534) per ampliamento del Ø campo fino a 152,1 mm: per i prodotti singoli vedere il set di barenatura di precisione n. art. 237512.

Descrizione tecnica

Attacco	HW63
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

CC. T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
Barra alesatrice regolabile	237640
Portainseriti	237645
Testina Ø 9,75 – 152,1 mm Attacco HW63	237516 HW63
Barra alesatrice	237630
Barra alesatrice	237634
Barra alesatrice regolabile	237642
CC. T 09T304 Tipo CU7010	260058 CU7010
Unità di visualizzazione digitale	237601
Set senza attacco Ø 9,75-101,1 mm	237539