

**Garant****Mandrino di fresatura Performance con foro per il lubrorefrigerante Forma ADB, SK 40 corto, Ø di serraggio D1: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300395 8
GTIN	4062406114619
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Tutti i codoli con tornitura dura.**
- **Inclusi 4 fori per il lubrorefrigerante.**

**Esecuzione Testo pubblicitario:**

Inclusi 4 fori per il lubrorefrigerante.

**Vantaggi:**

- **Nessuno sfilamento della fresa.**
- **Profilo ottimizzato – comportamento ammortizzante.**
- **Comoda manipolazione grazie alla filettatura differenziale.**
- **Improbabili rotture del codolo della fresa.**
- **Esecuzione di precisione.**

**Vantaggi Testo pubblicitario:**

- **Nessuna estrazione della fresa e nessun rientro unico.**
- **Contorno esterno ottimizzato – comportamento ammortizzante.**
- **Improbabili rotture del codolo della fresa.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN6535 Forma HB. Ideale per frese TPC o applicazioni ad alto avanzamento. Prevenzione contro l'estrazione della fresa, concentricità precisa, **sicurezza dei processi!**

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco D <sub>1</sub>	8 mm
Sporgenza totale Dim. A	50 mm
Ø Esterno D	28 mm
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino

## Accessori

Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
	308625 40

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40