

Garant**Mandrino di fresatura Performance con foro per il lubrorefrigerante Forma ADB, SK 40 corto, Ø di serraggio D1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300395 16
GTIN	4062406114640
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Tutti i codoli con tornitura dura.**
- **Inclusi 4 fori per il lubrorefrigerante.**

Esecuzione Testo pubblicitario:

Inclusi 4 fori per il lubrorefrigerante.

Vantaggi:

- **Nessuno sfilamento della fresa.**
- **Profilo ottimizzato – comportamento ammortizzante.**
- **Comoda manipolazione grazie alla filettatura differenziale.**
- **Improbabili rotture del codolo della fresa.**
- **Esecuzione di precisione.**

Vantaggi Testo pubblicitario:

- **Nessuna estrazione della fresa e nessun rientro unico.**
- **Contorno esterno ottimizzato – comportamento ammortizzante.**
- **Improbabili rotture del codolo della fresa.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN6535 Forma HB. Ideale per frese TPC o applicazioni ad alto avanzamento. Prevenzione contro l'estrazione della fresa, concentricità precisa, **sicurezza dei processi!**

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	16 mm
Ø D ₂	43 mm
Ø Esterno D	47,1 mm
Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
	308630 40

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per con
40

Codoloa tenuta stagna Adatti per con 40	308660 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per con 40	308700 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per con 40	308785 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per con 40	308605 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per con 40	308740 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per con 40	308650 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per con 40	308801 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per con 40	308625 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per con 40	308635 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per con 40	308610 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per con 40	308760 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per con 40	308615 40