

Garant**Mandrino idraulico sottile, HSK-E 50 A = 70, Ø di serraggio D1: 6mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 307528 6 |
| GTIN | 4062406115050 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione

Esecuzione:

- **Struttura ultrasottile (profilo 3°).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.**
- **Codoli con tornitura dura.**
- **È possibile utilizzare le bussole di riduzione.**

Vantaggi:

- **Resistente alle alte temperature grazie al sistema monobloccocompletamente chiuso, ovvero senza camere di pressione saldate.**
- **Proprietà di smorzamento ideali.**
- **Coppie trasmissibili elevate, quindi sicurezza dei processi.**

Uso:

In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.

Laddove è richiesto un minore ingombro per avvicinamento alla parete del pezzo.

Per la foratura, alesatura e fresatura.

Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135– 302165.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------|-------|
| L ₂ | 38 mm |
|----------------|-------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ø D ₂ | 12 mm |
| Ø Attacco D ₁ | 6 mm |
| Ø D ₃ | 15,99 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 70 mm |
| Ø Esterno D | 42 mm |
| Adattatore | HSK-E 50 A = 70 |
| Norma attacco | DIN 69893 |
| Norma attacco | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Strategia di truciolatura | HSC |
| Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |