



## Utensile a rullo liscio EG3T-3 universale, Tipo attacco codolo: S12



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	291507 S12
GTIN	4060491018942
Classe articolo	29F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per l'impiego su torni CNC e di tipo convenzionale.

Montaggio simmetrico per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

#### Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Possibilità di avanzamenti fino a 1 mm/giro (lavorazione esterna).

#### Uso:

Per la finitura meccanica delle superfici.

Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di  $1400 \text{ N/mm}^2$  e una durezza fino a 45 HRC.

Per l'impiego su torni per pezzi lunghi.

#### Per:

Ø campo (consigliato): 5 mm – 50 mm

#### Nota:

- **Altri collegamenti al codolo disponibili su richiesta.**
- **Informazioni dettagliate sulla tecnologia sono disponibili nel manuale d'uso.**

### Descrizione tecnica

Spostamento punta-centro f	6 mm
Quadro del codolo	12×12 mm
Ø Rulli	3 mm
Forza massima rullo	0,6 kN

Tipo attacco codolo	S12
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	110 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Tipo di prodotto	Utensile a rullo liscio