

**Garant****Ripiano zincato con coppia di traverse, Per profondità scaffale: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	990320 500
GTIN	4062406115135
Classe articolo	91I

**Descrizione****Esecuzione:**

Traverse da inserire nelle spalle. Il piano zincato viene appoggiato sulle traverse.

**Uso:**

Per elementi di base e aggiuntivi.

Sulle traverse è possibile appoggiare un pannello in legno o vetro.

**Verniciatura:**

Coppia di traverse **sempre** grigio antracite RAL 7016 **termoverniciate**.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	946 mm
Esecuzione ripiano	Ripiano fisso
Esecuzione ripiano	Ripiano diritto
Per profondità scaffale	500 mm
Spessore	38 mm
Profondità	495 mm
Campo d'impiego	Scaffale con ripiani
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	120 kg
Spessore ripiano	38 mm

Materiale	zincato
Tipo di prodotto	Ripiano