

Garant**Ripiano angolare, zincato con set di traverse, Per profondità raccordo scaffale: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	990370 500
GTIN	4062406115180
Classe articolo	91I

Descrizione**Esecuzione:**

3 traverse da inserire nelle spalle/montante angolare. Il ripiano angolare zincato viene appoggiato sulle traverse.

Uso:

Per raccordi angolari.

Verniciatura:

Traverse **sempre** grigio antracite RAL 7016, **termoverniciate**.

Descrizione tecnica

Spessore	38 mm
Laghezza ripiano	975 mm
Ripiano lato frontale (dimensione A)	636 mm
Profondità ripiano (dimensione B)	970 mm
Profondità ripiano	975 mm
Per profondità raccordo scaffale	500 mm
Campo d'impiego	Scaffale con ripiani

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	120 kg
Spessore ripiano	38 mm
Materiale	zincato
Tipo di prodotto	Ripiano