

Garant
Adattatore a 90°, cilindrico con LR esecuzione lunga, Modello: 29

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239745 29
GTIN	4062406115784
Classe articolo	23A

Descrizione
Esecuzione:

Esecuzione adatta per macchine a CN con codolo diritto per il montaggio su mandrini **idraulici** oppure **ad altissima precisione** per il massimo nella sicurezza di processo e nella precisione.

Nota:

Rispettare le dimensioni dell'attacco di portautensili e testine alesatrici. Ulteriori attacchi sono disponibili al n. art. 210550 – 210582 e n. art. 212000.

Codolo: DIN 6535 HA con h6

Per Ø foro passante: 32,21 - 50 mm

Per Ø foro cieco: 40,21 - 50 mm

Lunghezza complessiva L: 216 mm

Lunghezza utile L₁: 152,5 mm

Ø Codolo D_s h6: 32 mm

Coppia di serraggio consigliata: 35 Nm

Descrizione tecnica

Coppia di serraggio consigliata	35 Nm
Ø Codolo D _s h6	32 mm
Lunghezza utile L ₁	152,5 mm
Per Ø foro cieco	40,21 - 50 mm
Per Ø foro passante	32,21 - 50 mm
Lunghezza complessiva L	216 mm
Serie	TopCut

Passaggio interno per LR	sì
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari