

**Garant****Barra portaprese per dotazione personalizzata, Per modello: 1000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928441 1000
GTIN	4062406116101
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

In lamiera di acciaio con **struttura modulare**. Tutti i componenti per l'alimentazione con **cavo** e **collegamento a spina**. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere. Passacavi sul lato superiore, inferiore e frontale per l'alimentazione di corrente e il collegamento in rete di più barre portaprese.

**Preinstallazione elettrica con sistema di connessione industriale (solo per barre portaprese):**

1 × gruppo distributore n. art. 928492 con cavo on/off a 5 poli e 5 slot a 3 poli,  
1 × connettore a 5 poli n. art. 928490 Dim. 5 per cavo, incluso.

**Descrizione:****Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):**

- **Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.**
- **Portata totale con corrente alternata: 3,5 kW.**
- **Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.**
- **Sezione del filo dei cavi preassemblati:**
  - 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> a corrente alternata. (L, N, PE)**
  - 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Classe di protezione 1**
- **Tipo di protezione IP 20.**

**Per:**

Piantane di supporto n. art. 928010, piantana di supporto angolare n. art. 928030. Montaggio a **inserimento**.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

I primi allacciamenti, nonché l'allacciamento di connettori maschi o femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati!

## Descrizione tecnica

Per modello	1000
Divisorio	8E
Numero di moduli vuoti (1 E / 2 E / 3 E)	1× / 2× / 1×
Larghezza	920 mm
Peso	6 kg
Altezza montato	160 mm
Intervallo di regolazione profondità	60 mm
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Interruttore On/Off	no
Tipo di corrente	AC
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Modulo di energia

## Accessori

Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/2	928470 0/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/1	928470 0/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo DK250V/1	928470 DK250V/1
Connettore di ingresso Numero di poli 5	928490 5
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/2	928470 0/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo CEE400/5	928470 CEE400/5
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo DE250V/1	928470 DE250V/1
Cavo di prolunga per sistema a innesto Wieland Modello 3	923424 3
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/1	928470 0/1

Modulo per barra portaprese Tipo di modulo GB250V/1	928470 GB250V/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo MCB/3	928470 MCB/3
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo CH250V/1	928470 CH250V/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo ON/OFF2	928470 ON/OFF2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo MCB/1	928470 MCB/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo US110V/1	928470 US110V/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo FR250V/2	928470 FR250V/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo DE250V/2	928470 DE250V/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo FR250V/1	928470 FR250V/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo ON/OFF1	928470 ON/OFF1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo CZ250V/2	928470 CZ250V/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo DK250V/2	928470 DK250V/2
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Connettore di ingresso Numero di poli 3	928490 3
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo COVER	928470 COVER
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo AIR/S	928470 AIR/S
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo LINK	928470 LINK
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo IT250V/2	928470 IT250V/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo USB	928470 USB
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo CH250V/2	928470 CH250V/2
Blocco di distribuzione Numero di poli / Numero di uscite 3/5	928492 3/5
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo US110V/2	928470 US110V/2
Connettore di uscita Numero di poli 3	928491 3
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo IT250V/1	928470 IT250V/1
Blocco di distribuzione Numero di poli / Numero di uscite 5/1+3/6	928492 5/1+3/6
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo USB/5V	928470 USB/5V
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo CZ250V/1	928470 CZ250V/1

Modulo per barra portaprese Tipo di modulo STOP	928470 STOP
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo GB250V/2	928470 GB250V/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo RCD	928470 RCD
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo NET	928470 NET