

Garant**Barra portaprese per dotazione personalizzata, Per modello: 1500****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928411 1500
GTIN	4062406115876
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Passacavi sul lato superiore, inferiore e frontale per l'alimentazione di corrente e il collegamento in rete di più barre portaprese.

In lamiera di acciaio con **struttura modulare**. Tutti i componenti per l'alimentazione con **cavo** e **collegamento a spina**. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere.

Preinstallazione elettrica con sistema di connessione industriale (solo per barre portaprese):

1 × gruppo distributore n. art. 928492 con cavo on/off a 5 poli e 5 slot a 3 poli,

1 × connettore a 5 poli n. art. 928490 Dim. 5 per cavo, incluso.

Descrizione:**Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):**

- **Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.**
- **Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.**
- **Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.**
- **Sezione del filo dei cavi preassemblati:**
 - 3 x 1,5 mm² a corrente alternata. (L, N, PE)**
 - 5 x 1,5 mm² a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Classe di protezione 1**
- **Tipo di protezione IP 20.**

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

- **Per l'avvitamento al piano di lavoro.**
- **Non per il montaggio tra le piantane di supporto.**
- **Il primo allacciamento, nonché la connessione di spine o prese ai cavi, devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati!**

Descrizione tecnica

Larghezza	1500 mm
Altezza montato	139 mm
Numero di moduli vuoti (1 E / 2 E / 3 E)	2× / 1× / 3×
Per modello	1500
Divisorio	13E
Profondità	100 mm
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Interruttore On/Off	no
Tipo di corrente	AC
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di prodotto	Modulo di energia

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/928411-1500>