

**Garant****Modulo portaprese per piantana di supporto, Tipo di modulo: FR250/ONOF****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928460 FR250/ONOF
GTIN	4062406116460
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

In lamiera di acciaio. Per avvitamento laterale in piantane di supporto. Con una presa Schuko con cablaggio e interruttore ON/OFF per unità d'illuminazione.

**Per:**

Piantane di supporto n. art. 928010 (eccetto Dim. 200), n. art. 928020, 928075 e n. art. 928076.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Per ogni singola piantana di supporto è possibile installare solo due prese di corrente. Il primo allacciamento, nonché la connessione di spine o prese ai cavi, devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.

**Descrizione tecnica**

Tensione nominale	250 V
Potenza di interruzione	250 V / 10 A
Corrente nominale	16 A

Altezza	480 mm
Peso	2 kg
Larghezza	55 mm
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Numero di prese modello E	1
Interruttore On/Off	sì
Modello di presa	E
Tipo di corrente	AC
Spessore del materiale	1 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Modulo di energia