

Garant GRIDLINE

## Barra portaprese per lato posteriore del banco da lavoro, Adatta per la lunghezza tra 2 strutture portanti: 1200mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	928510 1200
GTIN	4062406117429
Classe articolo	9GG

### Descrizione

#### Esecuzione:

Barra portaprese per fissaggio sul lato posteriore del banco da lavoro tra le strutture portanti. I moduli portaprese sono cablati.

In lamiera di acciaio con **struttura modulare**. Tutti i componenti per l'alimentazione con **cavo** e **collegamento a spina**. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere.

Passacavi sul lato superiore, inferiore e frontale per l'alimentazione di corrente e il collegamento in rete di più barre portaprese.

#### Preinstallazione elettrica con sistema di connessione industriale (solo per barre portaprese):

1 × gruppo distributore n. art. 928492 con cavo on/off a 5 poli e 5 slot a 3 poli,

1 × connettore a 5 poli n. art. 928490 Dim. 5 per cavo, incluso.

#### Descrizione:

#### Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):

· **Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.**

· **Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.**

· **Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.**

· **Sezione del filo dei cavi preassemblati:**

**3 x 1,5 mm<sup>2</sup> a corrente alternata. (L, N, PE)**

**5 x 1,5 mm<sup>2</sup> a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)**

· **Classe di protezione 1**

· **Tipo di protezione IP 20.**

#### Collocamento:

Presi 250 V, n. art. 928470 Dim. DE250V/1: 2

Moduli vuoti quantità (1E/2E/3E): 2x / 2x / 1x

#### Verniciatura:

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Il primo allacciamento, nonché la connessione di spine o prese ai cavi, devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.

Per ulteriori moduli portaprese adatti vedi n. art. 928470. I moduli n. art. 928470 delle dimensioni \_CEE400/5, \_AIR/S, \_STOP, \_ON/OFF1, \_ON/OFF2 e \_RCD non possono essere utilizzati in questa barra portaprese.

**Descrizione tecnica**

Profondità	40 mm
Larghezza	1200 mm
Altezza	200 mm
Interruttore On/Off	no
Tensione nominale	250 V
Numero di prese modello F	2
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Modello di presa	F
Spessore del materiale	1 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Modulo di energia

**Accessori**

Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/2	928470 0/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/1	928470 0/1