

Waldmann **Unità d'illuminazione TAMETO, Per modello: 1000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928608 1000
GTIN	4013330060688
Classe articolo	93L

Descrizione**Esecuzione:**

Unità d'illuminazione completa di corpo luci e cavo di collegamento all'interruttore n. art. 928470 ON/OFF o 928460 ON/OFF (mediante gli appositi connettori industriali in dotazione). Tecnologia a LED esente da manutenzione e di lunga durata. La lampada a efficienza energetica è estremamente omogenea, evita riflessi e sfarfallii, permette un buon riconoscimento dei colori grazie a intervalli spettrali equilibrati e a un'elevata nitidezza di profilo e contrasto. Temperatura cromatica 4000K.

La lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine non possono essere sostituite. Unità di illuminazione a LED con corpo in alluminio anodizzato e plastica nera. Eliminazione dei riflessi mediante diffusore a prismi conici in PMMA. Il gruppo luci è regolabile in continuo ed è protetto dalla sporcizia grazie alla struttura chiusa. Allacciamento mediante sistema di connessione industriale per un semplice cablaggio.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Per:

Mensola per braccio di supporto n. art. 928055, 928056, 972086 e 972087.

Descrizione tecnica

Regolabile in continuo	sì
Peso	3 kg
Potenza assorbita	26 W
Evita riflessi e sfarfallii	sì
Lunghezza corpo luci	890 mm
Profondità corpo luci	167 mm

Tecnologia a LED	sì
Lunghezza	920 mm
Profondità	187 mm
Corrente di illuminazione	2300 lm
Temperatura cromatica	4000 K
Per modello	1000 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Grado di protezione IP	IP 20
Interruttore On/Off	sì
Spessore del materiale	1 mm
Tipo di prodotto	Plafoniera