

Waldmann **Lampada Taneo, Modello: 47****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928655 47
GTIN	4013330055967
Classe articolo	93L

Descrizione**Esecuzione:**

Tecnologia a LED efficiente e di grande qualità che non necessita di manutenzione, con illuminazione omogenea su tutta la superficie, senza ombre né riflessi. Pulsanti a membrana con On/Off e luminosità regolabile in continuo (è possibile diminuire la luminosità fino al 10% con funzione di memoria). Alloggiamento in alluminio anodizzato incolore. Aste bilanciate a molla con testa a snodo 3D. Temperatura cromatica bianco neutro con 4000 K.

La lampada contiene lampadine a LED incorporate. La fonte di luce (lampadine a LED) può essere sostituita dal produttore. Il dispositivo di funzionamento (alimentatore e cavo) può essere sostituito dal cliente. Con 36 LED.

Fornitura:

Incluso morsetto da tavolo (campo di serraggio 0 – 70 mm).

Cavo di allacciamento da 3,0 m con spina europea.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza corpo lampada	577 mm
Larghezza corpo lampada	136 mm
Raggio di azione braccio articolato 3D	180 grado
Lampadine	LED
Altezza corpo lampada	33 mm

Tipo di fissaggio	Morsetto da tavolo
Luce colorata	bianco neutro K
Lunghezza cavo di collegamento.	3 m
Potenza assorbita	30 W
Illuminazione regolabile	Regolazione continua
Lampadine sostituibili	no
Tensione nominale	250 V
Temperatura cromatica	4000 K
Altezza complessiva	1070 mm
Ingresso per tipo di connettore	C
Interruttore On/Off	sì
Tipo di prodotto	Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro