

Waldmann **Lampada Taneo, Modello: 31****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928655 31
GTIN	4013330055943
Classe articolo	93L

**Descrizione****Esecuzione:**

Tecnologia a LED efficiente e di grande qualità che non necessita di manutenzione, con illuminazione omogenea su tutta la superficie, senza ombre né riflessi. Pulsanti a membrana con On/Off e luminosità regolabile in continuo (è possibile diminuire la luminosità fino al 10% con funzione di memoria). Alloggiamento in alluminio anodizzato incolore. Aste bilanciate a molla con testa a snodo 3D. Temperatura cromatica bianco neutro con 4000 K.

La lampada contiene lampadine a LED incorporate. La fonte di luce (lampadine a LED) può essere sostituita dal produttore. Il dispositivo di funzionamento (alimentatore e cavo) può essere sostituito dal cliente. Con 24 LED.

**Fornitura:**

Incluso morsetto da tavolo (campo di serraggio 0 – 70 mm).

Cavo di allacciamento da 3,0 m con spina europea.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza cavo di collegamento.	3 m
Lampadine	LED
Raggio di azione braccio articolato 3D	180 grado
Lunghezza corpo lampada	398 mm
Tipo di fissaggio	Morsetto da tavolo
Potenza assorbita	23 W

Illuminazione regolabile	Regolazione continua
Alimentazione	Alimentazione di rete
Larghezza corpo lampada	136 mm
Luce colorata	bianco neutro K
Altezza corpo lampada	33 mm
Lampadine sostituibili	no
Tensione nominale	250 V
Temperatura cromatica	4000 K
Altezza complessiva	1070 mm
Interruttore On/Off	sì
Ingresso per tipo di connettore	C
Tipo di prodotto	Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro