

Garant**Sopralzo, Per modello: 1000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928700 1000
GTIN	4062406117610
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo in lamiera di acciaio con **parete posteriore doppia** (con protezione antipolvere). Lato interno con □ da 9×9 mm e passo da 37 mm. Lo sportello bascula orizzontalmente in avanti all'atto dell'apertura. Da montare tra le piantane di supporto n. art. 928010.

Uso:

Anche per il montaggio a muro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035,
sportelli antracite RAL 7016 **termoverniciati**.

Descrizione tecnica

Per modello	1000
Larghezza utile	880 mm
Larghezza	920 mm
Profondità utile	150 mm
Portata	140 kg
Peso	32 kg
Profondità	250 mm
Altezza utile	410 mm
Altezza	481 mm

Spessore del materiale	1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Sopralzo

Accessori

Molla a gas Per dimensione 1000	938016 1000
---------------------------------	-------------