

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro, sportello lato sinistro, lato destro con 4 cassetti, Piano in eluplan scuro, 20x20G, Lunghezza piano: 1500mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 921057 1500   |
| GTIN            | 4062406118037 |
| Classe articolo | 9GG           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm. Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Corpo con sportello e un ripiano.

**Collocamento:**

altezza porta (sinistra) mm: 625

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 100, 125, 150, 250

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpi verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

## Descrizione tecnica

|  |  |
|--|--|
| Profondità struttura portante  | 700 mm   |
| Cassetti profondità utile in G   | 20   |
| Superficie utile dei cassetti in G   | 20×20  |
| Peso   | 136,5 kg   |
| Spessore piano di lavoro   | 50 mm  |
| Larghezza utile cassetti   | 500 mm   |
| Serie  | Ready-to-go  |
| Cassetti larghezza utile in G  | 20   |
| Numero dei cassetti  | 4  |
| Altezza  | 950 mm   |
| Larghezza struttura portante   | 1300 mm  |
| Altezza utile corpo per cassetti   | 625 mm   |
| Profondità piano di lavoro   | 750 mm   |
| Lunghezza piano di lavoro  | 1500 mm  |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 800 kg   |
| Profondità utile cassetti  | 500 mm   |
| Esecuzione costruttiva   | Struttura tubolare in acciaio                                  |
| Spessore del materiale   | 1 mm   |
| Altezza banco da lavoro  | 950 mm   |
| Portata cassetti/ripiani estraibili  | 75 kg  |
| Spessore inserti   | 50 mm  |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)   | 100 %  |
| Angolo di apertura sportello   | 180 grado  |
| Serratura a cilindro   | inserto modulare a bussola                                     |
| Gamma colori   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto  | 20×20G   |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo di prodotto | Banco da lavoro |
|------------------|-----------------|

## Accessori

|   |              |
|---|--------------|
| Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini casseti / modello 100/2 | 950320 100/2 |
|---|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini casseti / modello 100/1 | 950320 100/1 |
|---|--------------|

|   |           |
|---|-----------|
| Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice Numero degli utensili 32 | 953821 32 |
|---|-----------|

|   |              |
|---|--------------|
| Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini casseti / modello 150/4 | 950320 150/4 |
|---|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini casseti / modello 100/3 | 950320 100/3 |
|---|--------------|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Set di pinze Numero degli utensili 5 | 954305 5 |
|--------------------------------------|----------|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Chiave di smontaggio Modello 1 | 950070 1 |
|--------------------------------|----------|

|   |           |
|---|-----------|
| Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 37 | 953828 37 |
|---|-----------|

|  |            |
|--|------------|
| Cassetto Altezza frontalini casseti 250 mm | 927800 250 |
|--|------------|

|   |              |
|---|--------------|
| Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini casseti / modello 150/5 | 950320 150/5 |
|---|--------------|

|  |            |
|--|------------|
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003 | 950050 003 |
|--|------------|

|   |              |
|---|--------------|
| Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini casseti / modello 125/4 | 950320 125/4 |
|---|--------------|

|   |           |
|---|-----------|
| Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 39 | 953833 39 |
|---|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
| Tappetino in gomma scanalata per casseti Dimensioni in G 20X20 | 951910 20X20 |
|--|--------------|

|  |           |
|--|-----------|
| Set da officina Numero degli utensili 22 | 955071 22 |
|--|-----------|

|   |              |
|---|--------------|
| Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini casseti / modello 125/6 | 950320 125/6 |
|---|--------------|

|  |           |
|--|-----------|
| Set da officina Numero degli utensili 26 | 955081 26 |
|--|-----------|

|   |              |
|---|--------------|
| Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close<br>Portata cassetto 75 kg        | 950180 75    |
| Tappetino per cassette Dimensioni in G 20X20  | 951830 20X20 |
| Set di chiavi combinate Numero degli utensili 20  | 952505 20    |
| Set per tracciare e segare Numero degli utensili 8  | 954895 8     |
| Maniglia per GridLine Modello KO12  | 914226 KO12  |
| Set di pinze Numero degli utensili 5  | 954295 5     |
| Assortimento di lime Numero degli utensili 6  | 952253 6     |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm   | 927800 100   |
| Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini<br>cassette / modello 125/3 | 950320 125/3 |
| Set di tappetini antiscivolo per cassette,5 pezzi Dimensioni<br>in G 20X20                  | 951885 20X20 |
| Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini<br>cassette / modello 125/1 | 950320 125/1 |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm   | 927800 150   |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm   | 927800 125   |
| Frontalini serratura per GridLine Modello KO21  | 914227 KO21  |
| Set di giraviti Numero degli utensili 10  | 953521 10    |
| Set Pinze Numero degli utensili 5   | 954306 5     |
| Set giraviti Numero degli utensili 10   | 953522 10    |
| Set da officina Numero degli utensili 22  | 955072 22    |