

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti 16G, altezza 950 mm, Piano in faggio multiplex, 12x20G, Lunghezza piano: 1500/6+7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922174 1500/6+7
GTIN	4062406118204
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

Altezza frontali dei cassetti (sinistra) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Altezza frontali dei cassetti (destra) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Fornitura:**

2 x corpi con cassetti, piano di lavoro.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Altezza utile corpo per cassetti	800 mm
Serie	vario
Profondità utile cassetti	500 mm

Cassetti larghezza utile in G	12
Peso	189 kg
Altezza corpo per cassette	900 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza	950 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Numero dei cassette	13
Larghezza corpo per cassette	400 mm
Larghezza utile cassette	300 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Profondità corpo per cassette	650 mm
Superficie utile dei cassette in G	12×20
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927500 200
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927500 125
Cassetto Altezza frontalini cassette 250 mm	927500 250
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Piano di lavoro, spessore 50 mm in faggio multiplex Lunghezza piano 1500 mm	926081 1500
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 900/6	927300 900/6
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 900/7	927300 900/7