

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti 16G, altezza 850 mm, Piano in faggio multiplex, 12x20G, Lunghezza piano: 1500/6+4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922164 1500/6+4
GTIN	4062406118136
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 125, 200, 300

altezza frontalini dei cassetti (sinistra) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Fornitura:**

2 x corpi con cassetti, piano di lavoro.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Altezza corpo per cassetti	800 mm
Superficie utile dei cassetti in G	12x20
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Cassetti profondità utile in G	20

Cassetti larghezza utile in G	12
Altezza	850 mm
Larghezza utile cassette	300 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Altezza utile corpo per cassette	700 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Profondità corpo per cassette	650 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Larghezza corpo per cassette	400 mm
Numero dei cassette	10
Peso	164 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg
Serie	vario
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
--	-----------

Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927500 200
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927500 125
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 300 mm	927500 300
Piano di lavoro, spessore 50 mm in faggio multiplex Lunghezza piano 1500 mm	926081 1500
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 800/4	927300 800/4
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 800/6	927300 800/6