

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti 16G, altezza 850 mm, Piano in bambù, 12×20G, Lunghezza piano: 1500/6+4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922161 1500/6+4
GTIN	4062406118129
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 125, 200, 300

altezza frontalini dei cassetti (sinistra) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Fornitura:**

2 × corpi con cassetti, piano di lavoro.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Numero dei cassetti	10
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm

Cassetti larghezza utile in G	12
Profondità piano di lavoro	750 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Serie	vario
Larghezza corpo per cassette	400 mm
Altezza utile corpo per cassette	700 mm
Altezza corpo per cassette	800 mm
Altezza	850 mm
Profondità corpo per cassette	650 mm
Peso	164 kg
Larghezza utile cassette	300 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Superficie utile dei cassette in G	12×20
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927500 125
---	------------

Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927500 200
Cassetto Altezza frontalini cassette 300 mm	927500 300
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 800/4	927300 800/4
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 800/6	927300 800/6
Piano di lavoro, spessore 50 mm bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 1500 mm	926001 1500