

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti 16G, altezza 850 mm, Piano in bambù, 12×20G, Lunghezza piano: 1500/6+7mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922161 1500/6+7
GTIN	4062406118112
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti (sinistra) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Fornitura:

2 × corpi con cassetti, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Cassetti profondità utile in G	20
Peso	183 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg

Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Altezza utile corpo per cassetti	700 mm
Serie	vario
Cassetti larghezza utile in G	12
Spessore piano di lavoro	50 mm
Altezza	850 mm
Altezza corpo per cassetti	800 mm
Larghezza corpo per cassetti	400 mm
Numero dei cassetti	13
Larghezza utile cassetti	300 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm	927500 75
--	-----------

Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927500 200
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Piano di lavoro, spessore 50 mm in bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 1500 mm	926001 1500
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 800/6	927300 800/6
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 800/7	927300 800/7