

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti 16G, altezza 950 mm, Piano in faggio multiplex, 12x20G, Lunghezza piano: 1500/6+5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922174 1500/6+5
GTIN	4062406118198
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

Altezza frontali dei cassetti (sinistra) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Altezza frontali dei cassetti (destra) mm: 75, 75, 150, 200, 300

**Fornitura:**

2 x corpi con cassetti, piano di lavoro.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Profondità corpo per cassetti	650 mm
Larghezza utile cassetti	300 mm
Altezza	950 mm

Peso	177 kg
Spessore piano di lavoro	50 mm
Altezza corpo per cassette	900 mm
Cassetti larghezza utile in G	12
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Numero dei cassette	11
Superficie utile dei cassette in G	12×20
Serie	vario
Profondità utile cassette	500 mm
Larghezza corpo per cassette	400 mm
Altezza utile corpo per cassette	800 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927500 125
Cassetto Altezza frontalini cassette 250 mm	927500 250
Cassetto Altezza frontalini cassette 300 mm	927500 300
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927500 200
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 900/5	927300 900/5
Piano di lavoro, spessore 50 mm in faggio multiplex Lunghezza piano 1500 mm	926081 1500
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 900/6	927300 900/6