

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro mobile vario, altezza 850 mm, Piano in bambù, 20×20G,
Lunghezza piano mm / Numero cassetti: 1000/1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	923501 1000/1
GTIN	4062406118235
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con mensola, profondità 300 mm. Con 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti montate su cuscinetti, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima, rumore delle ruote ridotto e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano** che impedisce l'apertura durante la movimentazione.

Collocamento:

Altezza frontali dei cassetti mm: 125

Fornitura:

2× strutture portanti con ruote, corpo con cassetti, mensola, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

ComfortClose	no
--------------	----

Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza	850 mm
Numero dei cassetti	1
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Larghezza corpo per cassetti	600 mm
Abbassabile	no
Paraurti	no
Peso	62,1 kg
Serie	vario
Serie	vario
Cassetti larghezza utile in G	20
Profondità utile cassetti	500 mm
Materiale ruota	Poliuretano
Altezza utile corpo per cassetti	125 mm
Maniglia trasportabile	no
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Materiale piano di lavoro	Bambù
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Spessore piano di lavoro	50 mm
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Ø Ruota fissa	125 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Ø Ruota piroettante	125 mm
Portata massima carrello	250 kg
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza corpo per cassetti	200 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano

Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 125/3	950320 125/3
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 125/1	950320 125/1
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 125/6	950320 125/6
Parete posteriore / mensolamonopezzo Adatta per lunghezza dei piani 700 mm	927140 700
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 125 mm	927805 125
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 125/4	950320 125/4