

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro Vario con alloggiamento 24G, altezza 850 mm, Piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 2000/2mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922581 2000/2
GTIN	4062406214548
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Corpo per cassette 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Collocamento:

altezza frontali cassette mm: 75, 150

Fornitura:

2× strutture portanti, 1× coppia di raccordi a gomito, corpo con cassette, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassette antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)

400 kg

Cassetti profondità utile in G	20
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Altezza corpo per cassette	300 mm
Profondità corpo per cassette	650 mm
Altezza utile corpo per cassette	225 mm
Altezza	850 mm
Numero dei cassette	2
Profondità utile cassette	500 mm
Serie	vario
Cassetti larghezza utile in G	20
Peso	126 kg
Larghezza utile cassette	500 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Assortimento di lime Numero degli utensili 6	952253 6
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 150/5	950320 150/5
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/3	950300 75/3
Tappetino per cassetti Dimensioni in G 20X20	951830 20X20
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 150/4	950320 150/4
Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Set di giraviti Numero degli utensili 10	953521 10
Rivestimento in PVC morbido trasparente Larghezza 2000 mm	951951 2000
Cassetto Altezza frontalini cassetti 150 mm	927800 150
Set di pinze Numero degli utensili 5	954305 5
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/2	950300 75/2
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/1	950300 75/1
Set detergente e olio di manutenzione Modello 1	926403 1
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/1	950320 75/1
Set di tappetini antiscivolo per cassetti,5 pezzi Dimensioni in G 20X20	951885 20X20
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/2	950320 75/2
Tappetino in gomma scanalata per cassetti Dimensioni in G 20X20	951910 20X20
Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm	927800 75
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/3	950320 75/3
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1

Struttura portante Altezza 800 mm	927000 800
Piano di lavoro, spessore 50 mm in bambù a incollatura incrociata Lunghezza piano 2000 mm	926001 2000
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 300/2	927600 300/2