

bimos

**Sgabello da banco – ESD, espanso PU, con piattelli, Modello: ESD****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972701 ESD
GTIN	4016849562834
Classe articolo	96B

**Descrizione****Esecuzione:**

**Basamento a stella in alluminio con 5 punti di appoggio** (Ø 600 mm). Regolazione continua dell'altezza mediante **molla a gas**. Seduta in espanso PU SoftTouch con profilo ondulato.

**Morbida seduta con arresto**; il profilo ondulato consente una migliore circolazione dell'aria (comfort climatico). **Sostegno dorsale ergonomico** (altezza 190mm) per una corretta posizione di seduta. Espanso PU morbido, comodo e lavabile.

**Uso:**

Combinazione ideale per posizione eretta e seduta. Adatto per postazioni di lavoro in piedi, da seduti o una combinazione di entrambe.

Sgabello da banco con piattelli per un'altezza di lavoro di 720 – 1000 mm.

**Norma:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**DIN 68877**

**Descrizione tecnica**

Larghezza seduta	340 mm
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza

Norma	DIN 68877
Colore materiale seduta	nero
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Altezza schienale	190 mm
Esecuzione struttura portante	Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Regolazione inclinazione della seduta	no
Materiale basamento a stella	Alluminio lucidato
Profondità seduta	300 mm
Esecuzione basamento a stella	elemento scorrevole
Ø Basamento a stella	580 mm
Materiale seduta	Espanso PU
Con schienale	sì
Portata sedia	120 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Campo di regolazione altezza	510 - 780 mm
Tipo di prodotto	Sgabello da banco ESD

---

## Accessori

Piedini ESD(1 set = 5 pezzi)	963190
------------------------------	--------