

**Ripiano fisso con 4 supporti, Modello: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	929580 1
GTIN	4062406118754
Classe articolo	92W

**Descrizione****Esecuzione:**

In lamiera, portata massima 100 kg. Adatti dietro ad ante battenti, altezza 540 mm e nei corpi centrali aperti.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

Altri tipi di verniciatura non sono possibili.

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100 kg

Larghezza utile: 515 mm

Profondità utile: 590 mm

**Descrizione tecnica**

Larghezza utile	515 mm
Profondità utile	590 mm
Campo d'impiego	Banco da lavoro
Spessore del materiale	1,5 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Tipo di prodotto	Ripiano

