

Garant GRIDLINE

Armadio portascope con sportelli battenti in lamiera piena, Larghezza mm / Modello: 1000/P**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	987001 1000/P
GTIN	4062406118846
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio universale per conservare abiti, detergenti e apparecchi per la pulizia. Montaggio di ripiani zincati con passo da 25 mm.

Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** con 4 piedini regolabili a seconda delle esigenze individuali per compensare le irregolarità del pavimento. Portata del ripiano 25 kg. Foro sull'alloggiamento della suddivisione per **l'inserimento di ganci e supporti Easyfix** (nel Gruppo 95).

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Gli armadi per detergenti sono compatibili con tutti gli armadi GridLine (profondità 20G) e possono essere abbinati tra loro in base alle proprie esigenze.

Per ulteriori accessori come ripiani e cassetti vedi Gruppo 94.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 500 mm

Altezza utile: 1840 mm

Numero di ganci: 3

Numero di supporti: 3

Descrizione tecnica

Larghezza	1000 mm
Numero di supporti	3
Frontalini armadio	sportelli battenti in lamiera piena
Altezza utile	1840 mm
Profondità	500 mm
Peso	84 kg
Numero di ganci	3
Altezza	2000 mm
Modello	P
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann	9x9 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per detergenti

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11

914226 GP11