

Garant GRIDLINE

**Armadio portascoppe con sportelli battenti in lamiera piena, Larghezza mm /
Modello: 750/K****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	987001 750/K
GTIN	4062406118822
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio universale per conservare abiti, detersivi e apparecchi per la pulizia. Montaggio di ripiani zincati con passo da 25 mm.

Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** con 4 piedini regolabili a seconda delle esigenze individuali per compensare le irregolarità del pavimento. Portata del ripiano 25 kg. Foro sull'alloggiamento della suddivisione per **l'inserimento di ganci e supporti Easyfix** (nel Gruppo 95).

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Gli armadi per detersivi sono compatibili con tutti gli armadi GridLine (profondità 20G) e possono essere abbinati tra loro in base alle proprie esigenze.

Per ulteriori accessori come ripiani e cassette vedi Gruppo 94.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 750 mm

Profondità: 500 mm

Altezza utile: 1840 mm

Numero di ganci: 3

Peso: 78 kg

Descrizione tecnica

Numero di ganci	3
Altezza	2000 mm
Profondità	500 mm
Peso	78 kg
Larghezza	750 mm
Modello	K
Frontalini armadio	sportelli battenti in lamiera piena
Altezza utile	1840 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per detergenti

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------