

Garant GRIDLINE

**Armadio portascoppe con sportelli battenti in lamiera piena, Larghezza mm /
Modello: 1000/P2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	987001 1000/P2
GTIN	4062406118860
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio universale per conservare abiti, detersivi e apparecchi per la pulizia. Montaggio di ripiani zincati con passo da 25 mm.

Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** con 4 piedini regolabili a seconda delle esigenze individuali per compensare le irregolarità del pavimento. Portata del ripiano 25 kg. Foro sull'alloggiamento della suddivisione per **l'inserimento di ganci e supporti Easyfix** (nel Gruppo 95).

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Gli armadi per detersivi sono compatibili con tutti gli armadi GridLine (profondità 20G) e possono essere abbinati tra loro in base alle proprie esigenze.

Per ulteriori accessori come ripiani e cassette vedi Gruppo 94.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 500 mm

Altezza utile: 1840 mm

Numero di ganci: 3
Numero di supporti: 6

Descrizione tecnica

Frontalini armadio	sportelli battenti in lamiera piena
Altezza	2000 mm
Altezza utile	1840 mm
Profondità	500 mm
Peso	90 kg
Numero di ganci	3
Larghezza	1000 mm
Numero di supporti	6
Modello	P2
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per detergenti

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------