

Koken**Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollici Surface Drive, Apertura: 7mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 650130 7 |
| GTIN | 34991644317920 |
| Classe articolo | 63R |

Descrizione**Esecuzione:**

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.

La bocca Surface Drive non danneggia i bordi delicati, perché fa presa sui lati delle viti. Le bussole bloccate non danneggiano affatto le viti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|-------------|
| Ø Lato uscita | 12 mm |
| Lunghezza | 32 mm |
| Apertura | 7 mm |
| Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici |

| | |
|-------------------------|---|
| Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive |
| Per impiego su macchine | sì |
| Tipo di prodotto | Bussola |